

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	157,4 cm
Profondeur	50,1 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

PP-M60009-V9

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 9G - EQUIPE V9

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	51,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

## DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

## TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

## PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

## TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

## COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

## CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	48,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	49,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

PP-M60010-V9

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 10G - EQUIPE V9

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	53,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

## DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	109,6 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

## TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

## PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

## TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

## COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10

## CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



10G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



## 9G

### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	109,6 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



## 10G

### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN