

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	17,5 kg

### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	18 kg

### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	20 kg

### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Poids Total Pack	43,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Poids Total Pack	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	38,5 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	30,8 kg

### DIMENSIONS

Largeur	74 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%%
Pourcentage matière recyclée	25%%

#### DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

# 9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	13,6 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

# 9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable