

## PACK - ÉQUIPEMENT

|            |   |
|------------|---|
| Barrières  | Plastique avec assistance 2 positions haute de sécurité et basse facilitant l'accès |
| Matelas    | Sellerie de confort amovible  |
| Équipement | Barre de poussée - Repose tête réglable - Batterie                                  |

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |       |
|-------|-------|
| Poids | 99 kg |
|-------|-------|

## DIMENSIONS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Longueur                         | Position fauteuil : 156 / Position allongée : 202 cm |
| Largeur                          | 78,5 cm  |
| Longueur plan de couchage        | 202 cm   |
| Largeur plan de couchage         | 65 cm  |
| Hauteur Variable mini            | Plan de couchage sans matelas : 47 cm                |
| Hauteur Variable maxi            | Plan de couchage sans matelas : 85 cm                |
| Garde au sol                     | 4 cm   |
| Dimensions                       | Relève Buste 80 cm cm                                |
| Épaisseur Matelas                | 10 cm  |
| Hauteur barrières                | 37 cm  |
| Longueur barrières               | 94 cm  |
| Épaisseur barrières              | 6 cm   |
| Hauteur de la poignée de poussée | Position assise : de 70 à 105 cm                     |
| Longueur barre de poussée        | 40 cm  |
| Largeur barre de poussée         | 3 cm   |
| Diamètre barre de poussée        | 3 cm   |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Matière Mousse    | Mousse Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR | 35 kg/m <sup>3</sup>   |
| Matière Housse    | Jersey enduit PVC  |
| Châssis           | Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy |
| Hauteur variable  | Colonne métallique   |
| Matière           | Barrière en plastique rotomoulée                                 |

## TYPE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type de matelas          | Standard Confort  |
| Classe Matelas           | Classe 0  |
| Type de hauteur variable | Électrique  |
| Type de motorisation     | PI-Type   |
| Type de freinage         | Freinage centralisé avec 1 roulette directionnelle côté pieds |

## PIÈTEMENT

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Type de piétement | Roulette simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                |

## MOBILITÉ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Type batterie            | Lithium-Ion 2,5A (50 cycles)               |
| Temps de charge          | environ 10 heure                           |
| Consommation au repos    | 0,5 (120/230V)                             |
| Consommation en fonction | sur secteur Max 12A - sur batterie Max 15A |
| Consommation en charge   | 1A   |

## INCLINAISONS

|               |         |
|---------------|---------|
| Relève-buste  | 0 à 78° |
| Relève-jambes | 0 à 54° |
| Proclive      | 10°     |
| Déclive       | 15°     |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Poids maxi patient | 185 kg |
| CFS                | 250 kg |

## CONFIGURATION

|  |  |
|--|--|
| Configuration                            | Hauteur Variable électrique / Proclive Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique |
| Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum | 2 emplacements sur l'assise  |

## COLORIS

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Revêtement - Tissu | Au choix sélection Valencia |
|--------------------|-----------------------------|

## RÈGLEMENTATION

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Classe Dispositif Médical        | Classe I       |
| Marquage CE                      | CE             |
| Règlement Européen (UE 2017/745) | Oui            |
| UDI-DI                           | 03770016906463 |

## CLASSEMENT FEU

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Housse           | M2 en standard / M1 en option |
| Fibres végétales | M1                            |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |   |
|-------------|---|
| Commentaire | 6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR |
|-------------|---|



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Barrières latérales Tech
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Easy Clip
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

