

Spécificités techniques

MO-L60015

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 42,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 72,8 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 157,3 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 160,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 14 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 15 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 19 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 19 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |


INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN