

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm
Profondeur 46 cm
Façade 2F600
Hauteur 197,4 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement 6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues 125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

COLORIS

Caisson Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G
Type de sommier Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm 42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58


CLASSEMENT FEU

Plastique M2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace