

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,3 kg
Poids Total Pack	56 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	109,2 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	11
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,3 kg
Poids Total Pack	48,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	109,2 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	11
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,3 kg
Poids Total Pack	61,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	125,2 cm
Façade	F600
Hauteur	128,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	11
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,3 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	109,2 cm
Façade	F600
Hauteur	109,9 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	11
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,3 kg
Poids Total Pack	34,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	109,2 cm
Façade	F600
Hauteur	109,9 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	11
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	117,2 cm
Façade	F600
Hauteur	120,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	13

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



10G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable