

Spécificités techniques

DIMENSIONS

Largeur	75,7 cm
Profondeur	59,8 cm
Hauteur	178,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
---------	--

PIÈTEMENT

Type de piètement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
-------------------	---

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	46
--	----

MO-AP2BJMM2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES ALISÉ)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification